



ML

ML 250W E40 220-230V 1SL/12

Lámparas de luz combinada

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevuala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E40 [E40]
Posición de funcionamiento	VBU/VBD30 [Vertical o base arriba/base abajo +/-30D]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	10.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	403
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	382
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	21 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	63
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	260,0 W
Voltaje (nominal)	225 V
Voltaje (nominal)	225 V
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Vidrio revestido


Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	ED90 [ED 90 mm]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	14 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	286 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	ML 250W E40 220-230V 1SL/12
Nombre del producto completo	ML 250W E40 220-230V 1SL/12
Full EOC	692059027789400
Código del pedido	928096257291
N.º de material (12NC)	928096257291
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6920590277894
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	6920590277900

Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
ML 250W E40 220-230V 1SL/12	91 mm	226 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - ML 250W E40 220-230V 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - ML 250W E40 220-230V 1SL/12

Lifetime



Life Expectancy Diagram - ML 250W E40 220-230V 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - ML 250W E40 220-230V 1SL/12

