



ML

ML 250W E40 220-230V 1SL/12

Лампы смешанного света

Предупреждение и условия безопасности


- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	VBV/VBD30 [Вертикальное или цоколем вверх/вниз +/- 30°]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10 000 часов
Технические характеристики освещения	
Координата цветности X (ном.)	403
Координата цветности Y (ном.)	382
Эффективность (номинальная) (ном.)	21 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	63
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	260,0 Вт
Напряжение (ном.)	225 В
Напряжение (ном.)	225 В
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Стекло с покрытием



Материал колбы	Тугоплавкое стекло
Форма колбы	ED90 [ED 90 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	14 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	286 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	ML 250W E40 220-230V 1SL/12
Полное название продукта	ML 250W E40 220-230V 1SL/12
Полный код продукта	692059027789400
Код заказа	928096257291
Материал № (12NC)	928096257291
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	6920590277894
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	6920590277900

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
ML 250W E40 220-230V 1SL/12	91 mm	226 mm



Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - ML 250W E40 220-230V 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - ML 250W E40 220-230V 1SL/12

Срок службы



Life Expectancy Diagram - ML 250W E40 220-230V 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - ML 250W E40 220-230V 1SL/12

