



ML

## ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

Лампы смешанного света

### Предупреждение и условия безопасности


- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

| Общая информация                                |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Цоколь                                          | E40 [E40]                                               |
| Рабочее положение                               | VBU/VBD30 [Вертикальное или цоколем вверх/вниз +/- 30°] |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.)              | 8 000 часов                                             |
| Технические характеристики освещения            |                                                         |
| Координата цветности X (ном.)                   | 376                                                     |
| Координата цветности Y (ном.)                   | 401                                                     |
| Эффективность (номинальная) (ном.)              | 26 лм/Вт                                                |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)                 | 50                                                      |
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                                                         |
| Энергопотребление                               | 500,0 Вт                                                |
| Напряжение (ном.)                               | 230 В                                                   |
| Напряжение (ном.)                               | 230 В                                                   |
| Системы управления и регулировка яркости света  |                                                         |
| Возможность диммирования                        | Нет                                                     |
| Механические компоненты и корпус                |                                                         |
| Финишная обработка колбы                        | Стекло с покрытием                                      |


| Материал колбы                                | Тугоплавкое стекло            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Форма колбы                                   | ED120 [ED 120 мм]             |
| Соответствие требованиям и область применения |                               |
| Содержание ртути (Hg) (ном.)                  | 48,9 мг                       |
| Энергопотребление кВт·час/1000 ч              | 500 кВт·ч                     |
| Данные об изделии                             |                               |
| Название продукта для заказа                  | ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6 |
| Полное название продукта                      | ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6 |
| Полный код продукта                           | 871150020133110               |
| Код заказа                                    | 928097056822                  |
| Материал № (12NC)                             | 928097056822                  |
| Нумератор — количество на упаковку            | 1                             |
| EAN/UPC — продукт/короб                       | 8711500201331                 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб         | 6                             |
| EAN/UPC — короб                               | 8711500201348                 |

Чертеж размеров




| Product                       | D (max) | C (max) |
|-------------------------------|---------|---------|
| ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6 | 122 mm  | 290 mm  |

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

Срок службы



Life Expectancy Diagram - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

