



MSD

MSD 200 1CT/40

Philips MSD – het juiste licht, een helder podium. Deze compacte enkelkneeps lampen maken een optimale lichtproductie en nauwkeurige bundelbeheersing mogelijk, terwijl ze ook zorgen voor daglichtkleurtemperaturen; alles wat nodig is voor een geweldig helder podium en een levendig amusement. En aangezien ze ook een langere levensduur bieden, helpen ze de exploitatiekosten te minimaliseren via minder lampvervanging en minder arbeidsuren voor onderhoud.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GY9.5 [GY9.5]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	2.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom (min.)	11.880 lm
Lichtstroom	13.200 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	323
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	321
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	5990 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	66 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Booglengte O (nom.)	5,0 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	200 W
Lampstroom (nom.)	3,4 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MSD 200 1CT/40
Volledige productnaam	MSD 200 1CT/40
Full EOC	872790091470200
Bestelcode	91470200
Materiaalnr. (12NC)	928097205114
Lokale code	MSD200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900914702


Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8727900914719

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 200	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
1CT/40		mm			mm			mm	

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSD 200 1CT/40

