



# MSR Hot Restrike

## MSR 575 HR 1CT/4

Lampes MSR à réamorçage à chaud – une lumière naturelle instantanée en tout temps Grâce à une température selon la couleur optimisée et à un indice élevé de rendu des couleurs, la lampe MSR à réamorçage à chaud crée une « lumière naturelle » parfaite dans n'importe quelle condition. Aussi, la conception de la lampe à embout simple permet un réamorçage à chaud, ce qui permet un éclairage en lumière naturelle et un superbe rendu des couleurs toujours disponibles de manière instantanée. Elles intègrent également la technologie innovante P3, élaborée par Philips, qui permet d'utiliser la lampe à des températures supérieures, ce qui prolonge par conséquent la durée de vie et le maintien d'un flux lumineux de haute qualité.

### Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G22 [G22]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	1 000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux (min.)	43 200 lm
Flux lumineux	48 000 lm
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	323
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	328
Température de couleur proximale (nom.)	6000 K

Fonctionnement et électricité	
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	75 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Longueur de l'arc O (nominal)	7,0 mm

Commandes et gradation	
Consommation	575 W
Courant de la lampe (nom.)	6,75 A
Intensité variable	Oui


## MSR Hot Restrike

### Données de produit

Nom du produit de la commande	MSR 575 HR 1CT/4
Nom complet du produit	MSR 575 HR 1CT/4
Full EOC	871829122105000
Code de commande	287276
Numéro de matériau (12 N.C.)	928097705115


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8718291221050
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	8718291221067

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR 575 HR 1CT/4

