



# MASTERColour CDM-R111

## MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

La MASTER Colour CDM-R 111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/830 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.

### Données du produit


| Informations générales                  |                                      | LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 60 % |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Culot                                   | GX8.5 [GX8.5]                        | Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)           | 2'800 lm   |
| Position de fonctionnement              | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] | Fonctionnement et électricité                         |            |
| Nombre de cycles d'allumage             | 1'000                                | Consommation électrique                               | 73.2 W     |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 11'000 h                             | Temps de chauffe à 60 %                               | 120 s      |
| Données techniques de l'éclairage       |                                      | Tension (nom.)                                        | 92 V       |
| Code couleur                            | 942 [CCT of 4200K]                   | Tension (nom.)                                        | 92 V       |
| Angle du faisceau (nom.)                | 40 degré(s)                          | Commandes et gradation                                |            |
| Intensité lumineuse (nom.)              | 6'700 cd                             | Variation de l'intensité lumineuse                    | Non        |
| Désignation de la couleur               | Blanc froid (CW)                     | Mécanique et boîtier                                  |            |
| Coordonnée chromatique X                | 0.381                                | Finition ampoule                                      | Réflecteur |
| Coordonnée chromatique Y                | 0.370                                |                                                       |            |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 4200 K                               |                                                       |            |
| Indice de rendu de couleur (IRC)        | 96                                   |                                                       |            |

# MASTERColour CDM-R111

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Forme de la lampe                  | R111 [R 111 mm]                               |
| <b>Approbation et application</b>  |                                               |
| Classe d'efficacité énergétique    | G                                             |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 6.3 mg                                        |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 80 kWh                                        |
| <b>Données du produit</b>          |                                               |
| Nom du produit de la commande      | MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6      |
| Nom de produit complet             | MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6 |


|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Code EOC                   | 871150021395210 |
| Code de commande           | 21395210        |
| Code 12NC                  | 928098105330    |
| Quantité par pack          | 1               |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500213952   |
| Conditionnement par carton | 6               |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500213969   |

## Schéma dimensionnel




| Product                                  | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6 | 111 mm  | 95 mm   |

## Données photométriques




Light Distribution Diagram – MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERCoulour CDM-R111

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

