



MSD

MSD 250 1CT/4

Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt für eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung.

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GY9.5 [GY9.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	3'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom (min.)	15'000 lm
Lichtstrom	18'000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	312
Farbkoordinate Y (nom.)	311
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	72 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	75
Bogenlänge O (Nom)	5.0 mm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	250 W


Lampenstrom (Nom)	3 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSD 250 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD 250 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871869641588700
Bestellcode	41588700
Material-Nr. (12NC)	928098705115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696415887
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718696415894

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 250	23 mm	5.0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
1CT/4		mm			mm			mm	

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSD 250 1CT/4

