



MSD

MSD 250 1CT/4

Эти одноцокольные компактные лампы обеспечивают оптимальный световой поток и позволяют точно управлять пучком света. Кроме того, их цветовая температура аналогична цветовой температуре дневного света, что позволяет создавать яркое сценическое освещение и эффективно освещать развлекательные площадки. Поскольку лампы отличаются длительным сроком службы, они помогают свести к минимуму совокупную стоимость владения, уменьшить частоту замены ламп и сократить затраты на оплату труда технических специалистов.

Предупреждение и условия безопасности

· Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	GY9.5 [GY9.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	3 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Световой поток (мин.)	15 000 лм
Светоотдача	18 000 лм
Координата цветности X (ном.)	312
Координата цветности Y (ном.)	311
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	72 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	75

Длина дуги, О (ном.)	5,0 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	250 В
Ток лампы (ном.)	3 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSD 250 1CT/4
Полное название продукта	MSD 250 1CT/4
Полный код продукта	871869641588700
Код заказа	928098705115
Материал № (12NC)	928098705115

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696415887
Нумератор — упаковок на внешний короб	4


EAN/UPC — короб	8718696415894
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 250	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
1CT/4		mm			mm			mm	

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSD 250 1CT/4

