



Architectural MSD

MSD 575 HR 1CT/8

Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G22 [G22]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	47.000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	328
Farbkoordinate Y (nom.)	331
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	81 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	75
Bogenlänge O (Nom)	8,0 mm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	575 W


Lampenstrom (Nom)	6,95 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSD 575 HR 1CT/8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD 575 HR 1CT/8
Gesamt-Produktcode	872790091648500
Bestellcode	91648500
Material-Nr. (12NC)	928098905114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900916485
Zähler - Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8727900916492

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/8		mm			mm			mm	

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSD 575 HR 1CT/8

