



Broadway Architectural MSD

MSD 575 HR 1CT/8

Высокая эффективность освещения и оптимальное заполнение одноцокольных ламп Architectural MSD создают высокую интенсивность лучей света и обеспечивают отличную цветопередачу. При этом, компактная дуга лампы дает возможность эффективно контролировать пучок света и обеспечивает его высокую интенсивность. Эти лампы идеально подходят для ночной подсветки различных архитектурных сооружений.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G22 [G22]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Светоотдача	47 000 лм
Координата цветности X (ном.)	328
Координата цветности Y (ном.)	331
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	81 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	75


Длина дуги, Ø (ном.)	8,0 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	575 В
Ток лампы (ном.)	6,95 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSD 575 HR 1CT/8
Полное название продукта	MSD 575 HR 1CT/8
Полный код продукта	872790091648500
Код заказа	928098905114

Broadway Architectural MSD

Материал № (12NC)	928098905114
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900916485
Нумератор — упаковок на внешний короб	8


EAN/UPC — короб	8727900916492
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575 HR	30 mm	8,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
1CT/8		mm			mm			mm	

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSD 575 HR 1CT/8

