



Architectural MSA

MSA 2500 DE UNP/1

The high luminous efficacy and optimal lamp filling of the double ended Architectural MSA lamps create high beam intensity and excellent color rendering. While the compact arc of the lamp allows efficient beam control and high intensity. Ideal to illuminate architecture of all types at night.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	(P)SFC
Betriebsstellung	P15 [Parallel +/-15D oder horizontal (HOR)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2.500 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	856
Lichtstrom	250.000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	330
Farbkoordinate Y (nom.)	360
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5600 K
Nennlichtausbeute (nom.)	100 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	88
Bogenlänge O (Nom)	25 mm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	2.500 W

Lampenstrom (Nom)	22,5 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSA 2500 DE UNP/1
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSA 2500 DE UNP/1
Gesamt-Produktcode	871150020208600
Bestellcode	20208600
Material-Nr. (12NC)	928099405103
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291548300
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711500202086


Architectural MSA

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	C (max)
MSA 2500 DE UNP/1	41 mm	25 mm	364 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSA 2500 DE UNP/1

