



Broadway Architectural MSA

MSA 2500 DE UNP/1

Высокая эффективность освещения и оптимальное заполнение двухцокольных ламп Architectural MSA создают высокую интенсивность лучей света и обеспечивают отличную цветопередачу. При этом, компактная дуга лампы дает возможность эффективно контролировать пучок света и обеспечивает его высокую интенсивность. Эти лампы идеально подходят для ночной подсветки различных архитектурных сооружений.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	(P)SFC [(P)SFC]
Рабочее положение	P15 [Parallel +/-15D or Horizontal(HOR)]
Основная область применения	Architectural
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2500 h
Описание системы	Double Ended
Технические характеристики освещения	
Код цвета	856
Светоотдача (ном.)	250000 lm
Координата цветности X (ном.)	330
Координата цветности Y (ном.)	360
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5600 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	100 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	90
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	2500 W

Ток лампы (ном.)	22,5 A
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	980 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	300 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150020208600
Название продукта для заказа	MSA 2500 DE UNP/1
EAN/UPC — продукт	8718291548300
Код заказа	928099405103
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	928099405103
Вес нетто (шт.)	0,245 kg

Предупреждение и условия безопасности


Чертеж размеров



Product	D (max)	O	C (max)
MSA 2500 DE UNP/1	41 mm	25 mm	364 mm

MSA 2500 DE

Фотометрические данные



XDPB_XDMSA_2500W_DE-Spectral power distribution B/W

