



Espectáculo MSR

MSR 2500 HR 1CT/2

Lámparas de haluro metálico de reignición en caliente y gran eficacia diseñadas para una recolección óptima de la luz

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G38 [G38]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	500 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	- [Not Specified]
Flujo lumínico (mín.)	207.900 lm
Flujo luminoso	231.000 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	325
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	328
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6000 K
Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	83 lm/W
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	92 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	95
Longitud de arco O (nom.)	14,0 mm
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	2.500 W

Corriente de lámpara (nom.)	24,4 A
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MSR 2500 HR 1CT/2
Nombre completo del producto	MSR 2500 HR 1CT/2
Full EOC	872790092604000
Código de pedido	92604000
Código 12NC	928104905114
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900926040
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	2
Embalaje con código EAN/UPC	8727900926057


Espectáculo MSR

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 2500	60 mm	14,0	126 mm	128 mm	127	240 mm	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm			mm			mm	

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSR 2500 HR 1CT/2

