



MSR Hot Restrike

MSR2500 HR 1CT/2

Lampes MSR à réamorçage à chaud – une lumière naturelle instantanée en tout temps Grâce à une température selon la couleur optimisée et à un indice élevé de rendu des couleurs, la lampe MSR à réamorçage à chaud crée une « lumière naturelle » parfaite dans n'importe quelle condition. Aussi, la conception de la lampe à embout simple permet un réamorçage à chaud, ce qui permet un éclairage en lumière naturelle et un superbe rendu des couleurs toujours disponibles de manière instantanée. Elles intègrent également la technologie innovante P3, élaborée par Philips, qui permet d'utiliser la lampe à des températures supérieures, ce qui prolonge par conséquent la durée de vie et le maintien d'un flux lumineux de haute qualité.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Données du produit

Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot-Base	G38 [G38]	Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	83 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Efficacité lumineuse (nominale)	92 lm/W
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	500 h	Indice de rendu des couleurs (IRC)	95
Données techniques sur l'éclairage		Longueur de l'arc O (nominal)	14,0 mm
Code de couleur	- [Not Specified]	Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux (min.)	207 900 lm	Consommation	2 500 W
Flux lumineux	231 000 lm	Courant de la lampe (nom.)	24,4 A
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	325	Commandes et gradation	
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	328	Intensité variable	Oui
Température de couleur proximale (nom.)	6000 K		


MSR Hot Restrike

Données de produit

Nom du produit de la commande	MSR 2500 HR 1CT/2
Nom complet du produit	MSR2500 HR 1CT/2
Full EOC	872790092604000
Code de commande	245811
Numéro de matériau (12 N.C.)	928104905114


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8727900926040
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	2
EAN/CUP – Boîte	8727900926057

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 2500	60 mm	14,0	126 mm	128 mm	127	240 mm	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm			mm			mm	

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR 2500 HR 1CT/2

