



Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

MSR 2500 HR 1CT/2

Graças a uma temperatura de cor otimizada e a um índice de composição de cores elevado, a lâmpada MSR Hot Restrike cria a "luz do dia" perfeita em qualquer condição. De igual modo, o design da lâmpada de extremidade única permite a re-ignição a quente, o que assegura iluminação de tipo luz do dia e está sempre imediatamente disponível uma excelente composição de cores. Incorporam igualmente a tecnologia inovadora P3, desenvolvida pela Philips, a qual permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas e, como tal, prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G38 [G38]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	500 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo luminoso (Mín.)	207.900 lm
Fluxo Luminoso	231.000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	325
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	328
Temperatura de cor correlacionada	6000 K

Eficiência luminosa (nominal) (Mín.)	83 lm/W
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	92 lm/W
Color rendering index (CRI)	95
Comprimento de oscilação O (Nom.)	14,0 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	2.500 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	24,4 A

Controlos e regulação	
Regulável	Sim


Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MSR 2500 HR 1CT/2
Nome do produto completo	MSR 2500 HR 1CT/2
Código do produto completo	872790092604000
Código de encomenda	92604000
N.º material (12NC)	928104905114


Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900926040
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC – Caso	8727900926057

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 2500	60 mm	14,0	126 mm	128 mm	127	240 mm	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm			mm			mm	

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 2500 HR 1CT/2

