



# Espectáculo MSR (Reignição Rápida)

## MSR 1200 HR 1CT/2

Graças a uma temperatura de cor optimizada e a um índice de composição de cores elevado, a lâmpada MSR Hot Restrike cria a "luz do dia" perfeita em qualquer condição. De igual modo, o design da lâmpada de extremidade única permite a reignição a quente, o que assegura iluminação de tipo luz do dia e está sempre imediatamente disponível uma excelente composição de cores. Incorporam igualmente a tecnologia inovadora P3, desenvolvida pela Philips, a qual permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas e, como tal, prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

#### Avisos e Segurança

• É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

#### Dados do produto

Informações gerais					
Casquilho	G38				
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]				
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	1.000 h				
Caraterísticas técnicas da luz					
Código da cor	- [Not Specified]				
Fluxo Luminoso	103.000 lm				
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	323				
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	328				
Temperatura de cor correlacionada	6000 K				
Eficiência luminosa (nominal) (Mín.)	75 lm/W				
·					

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	88 lm/W			
Color rendering index (CRI)	95			
Comprimento de oscilação O (Nom.)	10,0 mm			
Funcionamento e caraterísticas elétricas				
Consumo de Energia	1.200 W			
Corrente de lâmpada (Nom.)	13,5 A			
Controlos e regulação				
Regulável	Sim			


Datasheet, 2023, Abril 16 Dados sujeitos a alteração

# Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSR 1200 HR 1CT/2
Nome do produto completo	MSR 1200 HR 1CT/2
Código do produto completo	872790092606400
Código de encomenda	92606400
N.º material (12NC)	928105005114


Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900926064
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC - Caso	8727900926071

## Desenho dimensional



Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 1200	40 mm	10,0	106	108 mm	107	200	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm	mm		mm	mm		mm	

## **Dados fotométricos**



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 HR 1CT/2



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.