



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8

Alla ljuskällor slocknar till slut, men när detta sker med MSR Gold™ FastFit med en sockel kan den bytas ut på några sekunder tack vare den särskilt utformade sockeln. Ljuskällan ger en högentensiv stråle med rent, vitt ljus som verkligen lyser upp, medan de guldpläterade gavlarna ger överlägset värmeskydd och förhindrar tidigt lampbortfall. P3-tekniken möjliggör användning på valfri plats och vid högre temperatur, vilket förlänger ljuskällans livslängd och ger konsekvent ljusflöde av hög kvalitet. Eftersom FastFit-utformningen används för Philips halogenlampor är det dessutom enkelt och går snabbt att växla mellan lamp tekniker. Philips MSR Gold™ 1200 FastFit kan användas för lampeffekter mellan 800 W och 1 400 W.

### Produktdata

Allmän information	
Sockel	PGJX50 [ PGJX50]
Driftposition	UNIVERSAL [ Fritt]
Användningsområde	Underhållning
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	750 h
Systembeskrivning	FastFit
Ljusteknik	
Färgkod	2
Ljusflöde (min)	138000 lm
Ljusflöde (nom)	160000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	297
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	322
Korrelerad färgtemperatur (nom)	7500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	88

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	2000 W
Lampström (nom)	15,4 A
Matningsspänning för tändning (min)	198 V
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Sockelinformation	PGJX50
Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	950 °C
Pinch-temperatur (max)	500 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	872790090830500
Beställningsproduktnamn	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8

## MSR Gold™ FastFit


EAN/UPC – Produkt	8727900908305
Beställningsnummer	90830500
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	8

Materialnummer (12NC)	928106105114
Nettovikt (stycke)	0,147 kg

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

MSR GOLD 2000/2 FastFit

