



# Eco passport

MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8



## Energía

- Power (Rated) (Nom) : 700 W
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.) : 71 lm/W
- Regulable : Sí



## Peso

- Peso neto (pieza) : 0.100 kg



## Duración

- Fallos vida útil hasta 50% (nom.) : 750 h

### Descripción de las especificaciones medioambientales de nuestros productos

En Philips, nos esforzamos por conseguir un mundo más sano y sostenible mediante la innovación. Nuestros esfuerzos por la sostenibilidad han sido reconocidos en todo el mundo y se reflejan, por ejemplo, en nuestra posición preferente continua en índices globales como el Índice de desarrollo sostenible de Dow Jones y el Carbon Disclosure Project. En nuestro proceso de diseño ecológico, nos centramos en la energía, el peso, el reciclaje, el embalaje, las sustancias y la fiabilidad para comprobar y seguir mejorando el rendimiento medioambiental de nuestros productos.

# PHILIPS

2016, Mayo 19

Datos sujetos a cambios  
Código de pedido : 90850300