



Espectáculo msr

MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

Todas las lámparas terminan extinguiéndose, pero cuando esto ocurre en una MSR Gold™ FastFit de una terminación, se puede cambiar en pocos segundos gracias a su base de lámpara y portalámpara de diseño especial. Esta lámpara proporciona una alta intensidad de haz de luz pura y blanca para que un rendimiento de iluminación óptimo, mientras que las tapas doradas proporcionan una protección térmica superior y previenen los fallos prematuros. La tecnología P3 permite el uso en cualquier posición y a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil de la lámpara y la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad. Asimismo, como el diseño de FastFit se aplica a las lámparas halógenas Philips, es posible cambiar una tecnología de lámpara por otra de forma rápida y sencilla. Philips MSR GoldTM 1200 FastFit puede funcionar con un intervalo de niveles de vatios de lámparas entre 800W y 1400W.

Advertencias y seguridad

• Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	PGJX50
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	750 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	2
Flujo luminoso	48.000 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	298
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	322

Temperatura de color correlacionada (Nom)	7500 K			
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	68 lm/W			
Índice de reproducción cromática (IRC)	73			
Longitud de arco O (nom.)	3,8 mm			
Operativos y eléctricos				
Consumo de energía	700 W			
Corriente de lámpara (nom.)	10,2 A			


Datasheet, 2023, Abril 16 Datos sujetos a cambios

Espectáculo msr

Controles y regulación	
Regulable	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8
Nombre completo del producto	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8
Full EOC	872790090850300
Código de pedido	90850300


Código 12NC	928106205114
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900908503
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	8
Embalaje con código EAN/UPC	8727900908510

Plano de dimensiones



Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700/2 FastFit	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm
1CT/8							

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.