



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

Todas las lámparas terminan extinguiéndose, pero cuando esto ocurre en una MSR Gold™ FastFit de una terminación, se puede cambiar en pocos segundos gracias a su base de lámpara y portalámpara de diseño especial. Esta lámpara proporciona una alta intensidad de haz de luz pura y blanca para que un rendimiento de iluminación óptimo, mientras que las tapas doradas proporcionan una protección térmica superior y previenen los fallos prematuros. La tecnología P3 permite el uso en cualquier posición y a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil de la lámpara y la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad. Asimismo, como el diseño de FastFit se aplica a las lámparas halógenas Philips, es posible cambiar una tecnología de lámpara por otra de forma rápida y sencilla. Philips MSR Gold™ 1200 FastFit puede funcionar con un intervalo de niveles de vatios de lámparas entre 800W y 1400W.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	PGJX50 [PGJX50]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]
Aplicación principal	Entretenimiento
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	750 h
Descripción del sistema	FastFit

Datos técnicos de la luz	
Código de color	2
Flujo lumínico (mín.)	41800 lm
Flujo lumínico (nom.)	50000 lm
Coordenada X de cromacidad (nom.)	298
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	322
Temperatura del color con correlación (nom.)	7500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	71 lm/W

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	75
----------------------------------------------	----

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Corriente de lámpara (nom.)	10,2 A
Voltaje de suministro de encendido (mín.)	198 V

Controles y regulación	
Regulable	SI

Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	PGJX50

Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	950 °C

MSR Gold™ FastFit


Temperatura de pinzamiento (máx.)	500 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	872790090850300
Nombre de producto del pedido	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8
EAN/UPC - Producto	8727900908503
Código de pedido	90850300

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	8
N.º de material (12NC)	928106205114
Peso neto (pieza)	0,100 kg

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Plano de dimensiones



MSR GOLD 700/2 FastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 700/2	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm
FastFit 1CT/8							

Datos fotométricos

