



MSR GOLD

MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

Toutes les lampes finissent par griller un jour, mais si c'est une MSR Gold™ FastFit à culot simple, il suffit de quelques secondes pour la remplacer, grâce à la conception spéciale de son culot et de son support de lampe. Cette lampe offre un faisceau de haute intensité, une lumière blanche d'une grande pureté et un éclairage vraiment performant. Ses broches plaquées or assurent une meilleure protection contre la chaleur et évitent que la lampe grille de façon prématurée. La technologie P3 permet d'utiliser la lampe dans n'importe quelle position et à températures plus élevées. Elle garantit ainsi une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité. De plus, le concept FastFit s'appliquant également aux lampes halogènes Philips, vous pouvez passer d'une technologie de lampe à l'autre rapidement et facilement. Les lampes Philips MSR GoldTM 1200 FastFit peuvent être utilisées dans une plage de puissance comprise entre 800 W et 1400 W.

Mises en garde et sécurité

- Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramasser les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	PGJX50	Efficacité lumineuse (nominale)	7500 K
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	68 lm/W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h	Longueur d'arc O (nom.)	73
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	2	Consommation électrique	3.8 mm
Flux lumineux	48'000 lm	Courant lampe (nom.)	700 W
Coordonnée chromatique X	298		10.2 A
Coordonnée chromatique Y	322		

MSR GOLD

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8
Nom de produit complet	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8
Code EOC	872790090850300
Code de commande	90850300


Code 12NC	928106205114
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900908503
Conditionnement par carton	8
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900908510

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23.2 mm	3.8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8

