



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

Alla ljuskällor slocknar till slut, men när detta sker med MSR Gold™ FastFit med en sockel kan den bytas ut på några sekunder tack vare den särskilt utformade sockeln. Ljuskällan ger en högentensiv stråle med rent, vitt ljus som verkligen lyser upp, medan de guldpläterade gavlarna ger överlägset värmeskydd och förhindrar tidigt lampbortfall. P3-tekniken möjliggör användning på valfri plats och vid högre temperatur, vilket förlänger ljuskällans livslängde och ger konsekvent ljusflöde av hög kvalitet. Eftersom FastFit-utformningen används för Philips halogenlampor är det dessutom enkelt och går snabbt att växla mellan lamp tekniker. Philips MSR Gold™ 1200 FastFit kan användas för lampeffekter mellan 800 W och 1 400 W.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	PGJX50	Färgåtergivningsindex	73
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]	Båglängd O (Nom)	3,8 mm
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	750 h	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Effektförbrukning	700 W
Färgkod	2	Lampström (nom)	10,2 A
Ljusflöde	48 000 lm	Styrenheter och dimming	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	298	Dimbar	Ja
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	322	Produktdata	
Korrelerad färgtemperatur	7500 K	Beställningsproduktnamn	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	68 lm/W		

MSR Gold™ FastFit

Fullständigt produktnamn	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8
Full EOC	872790090850300
Beställningsnummer	90850300
Materialnummer (12NC)	928106205114
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900908503
Räknare - antal förpackningar per kartong	8
EAN/UPC - Hölje	8727900908510

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8

