



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	PGJX50
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom	195.500 lm
Farbkoordinate X (Nom)	301
Farbkoordinate Y (nom.)	325
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	78 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	88
Bogenlänge O (Nom)	9,5 mm


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	2.500 W
Lampenstrom (Nom)	19,53 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871829122131900
Bestellcode	22131900
Material-Nr. (12NC)	928106405115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291221319
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2500/2	35,5 mm	9,5 mm	73,9 mm	75,9 mm	74,9 mm	153 mm	50 mm
FastFit 1CT/4							

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4

