



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4

MSR Gold™ FastFit – gemakkelijke lampvervangning in seconden. Uiteindelijk houden alle lampen op met branden, maar als dat gebeurt bij een enkelkneeps MSR Gold™ FastFit dan is hij in enkele seconden vervangen dankzij de speciaal ontworpen lampvoet en lamphouder. Deze lamp levert een bundel van puurwit licht met een hoge intensiteit voor een werkelijk verhelderende prestatie, terwijl de vergulde lampvoet een superieure hittebescherming biedt en vroegtijdige uitval voorkomt. De P3-technologie maakt het mogelijk de lamp in elke gewenste brandpositie en bij hogere temperaturen te gebruiken, wat de lamplevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit verder verbetert. Doordat het FastFit-ontwerp ook wordt toegepast op de Philips ST halogeen- en keramische lampen, verloopt het overschakelen tussen deze lamptechnologieën snel en gemakkelijk.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PGJX50
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	2
Lichtstroom	195.500 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	301
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	325
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	7200 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	78 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	88
Booglengthe O (nom.)	9,5 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	2.500 W
Lampstroom (nom.)	19,53 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja


# MSR Gold™ FastFit

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4
Volledige productnaam	MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4
Full EOC	871829122131900
Bestelcode	8718291221319
Materiaalnr. (12NC)	928106405115
Lokale code	MSR2500/2FAFI


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291221319
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718291221326

## Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4	35,5 mm	9,5 mm	73,9 mm	75,9 mm	74,9 mm	153 mm	50 mm

## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4

