



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4

Todas as lâmpadas têm um fim, mas quando tal acontece com a lâmpada MSR Gold™ FastFit de extremidade única, esta é substituída em segundos, graças a uma base e suporte da lâmpada especialmente concebidos. Esta lâmpada proporciona uma intensidade elevada do feixe de luz branca pura, para um desempenho luminoso, ao passo que os casquilhos banhados a ouro proporcionam uma protecção superior contra o calor e evitam a falha prematura da lâmpada. A tecnologia P3 permite a utilização em qualquer posição e a temperaturas mais elevadas, prolongando ainda mais a vida útil da lâmpada e a consistência da emissão de luz de alta qualidade. De igual modo, devido ao facto do design FastFit ser aplicado às lâmpadas de halogéneo da Philips, a alternância entre tecnologias pode ser efectuada rápida e facilmente.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGJX50 [PGJX50]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Principal aplicação	Entertainment
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h
Descrição do sistema	FastFit
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	2
Fluxo luminoso (Mín.)	187500 lm
Fluxo luminoso (Nom.)	193000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	301
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	325
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	7200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	77 lm/W

Índice de restituição cromática (Nom.)	85
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	2500 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	19,53 A
Tensão da alimentação de ignição (Mín.)	198 V
Controles e regulação	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	PGJX50
Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	950 °C

MSR Gold™ FastFit


Temperatura de "pinch" (Máx.)	500 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829122131900
Nome de produto da encomenda	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4
EAN/UPC – Produto	8718291221319
Código de encomenda	22131900

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
N.º material (12NC)	928106405115
Peso líquido (Peça)	0,150 kg

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Desenho dimensional



MSR GOLD 2500/2 FastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™	35,5 mm	9,5 mm	73,9 mm	75,9 mm	74,9	153 mm	50 mm
2500/2 FastFit					mm		
1CT/4							

Dados fotométricos

