



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4

Todas las lámparas dejan de funcionar en algún momento, pero cuando esto sucede con las MSR Gold™ FastFit de terminal simple, se reemplazan en segundos gracias a la base y el soporte de la lámpara especialmente diseñados. Esta lámpara proporciona un haz de gran intensidad de luz blanca y pura para obtener un rendimiento luminoso verdadero, mientras que los casquillos dorados ofrecen protección superior contra el calor y evitan las fallas prematuras. La tecnología P3 permite el uso en cualquier posición y a temperaturas más altas, lo que extiende aún más la vida útil de la lámpara y la consistencia en la producción de luz de gran calidad. Además, como el diseño FastFit se aplica a las lámparas Philips halógenas, se puede cambiar entre las tecnologías de las lámparas de forma rápida y fácil. Philips MSR Gold™ FastFit se puede utilizar en un rango de potencias de la lámpara entre 700 W y 2500 W.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	PGJX50
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	750 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	119,550 lm
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	323
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	333
Temperatura de color correlacionada	6000 K

Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	80 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	80
Longitud de arco O (nominal)	6.3 mm

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	1,500 W
Corriente de la lámpara (nominal)	15.3 A

MSR Gold™ FastFit

Controles y atenuación


Regulable	Sí
-----------	----

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4
Nombre del producto completo	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4
Full EOC	871829122134000
Código del pedido	928107305115


N.º de material (12NC)	928107305115
Código local	286971
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291221340
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718291221357

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	28 mm	6.3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4

