



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Socket	PGJX50 [PGJX50]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Unterhaltung
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	750 h
Systembeschreibung	FastFit
Lichttechnische Daten	
Farbcode	1
Lichtstrom (min.)	114750 lm
Lichtstrom (Nom)	127500 lm
Farbkoordinate X (Nom)	328
Farbkoordinate Y (Nom)	334
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	85 lm/W
Farbwiedergabeindex nach 4h (Nom)	92
Farbwiedergabeindex nach 20h (Nom)	95
Farbwiedergabeindex (Nom.)	85
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	1500.0 W
Lampenstrom (Nom)	15,3 A

Zündspannung (min.)	198 V
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	PGJX50
Anforderungen an das Leuchtdesign	
Kolbentemperatur (max.)	950 °C
Quetschungstemperatur (max.)	500 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869640275700
Bestell-Produktname	MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4
EAN/UPC - Produkt	8718696402757
Bestellcode	40275700
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	928108905115
Nettogewicht (Einzelteil)	0,133 kg

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 1500/1	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
FastFit 1CT/4							

MSR GOLD 1500/1 FastFit

Photometrische Daten

