



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4

Любая лампа в конце концов перегорает. Но когда это происходит, лампы MSR Gold™ FastFit с одним цоколем можно заменить всего за несколько секунд благодаря особой конструкции цоколя и патрона. Эта лампа создает световой поток высокой интенсивности с чистым белым свечением для максимальной эффективности освещения. А контакты с золотым напылением обеспечивают надежную защиту от перегрева и сокращают вероятность преждевременного выхода лампы из строя. Технология P3 дает возможность использовать лампу в любых позициях и при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светоотдачи. Поскольку конструкция FastFit применяется и в галогенных лампах Philips, переход к лампам другого типа выполняется быстро и легко.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJX50 [PGJX50]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	1
Светоотдача	127 500 лм
Координата цветности X (ном.)	328
Координата цветности Y (ном.)	334

Коррелированная цветовая температура (ном.)	5700 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	85 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	85
Длина дуги, O (ном.)	6,3 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	1 500,0 В
Ток лампы (ном.)	15,3 А

MSR Gold™ FastFit

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4

Полное название продукта MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4

Полный код продукта 87186964027500

Код заказа 928108905115

Материал № (12NC) 928108905115


Нумератор — количество на упаковку 1

EAN/UPC — продукт/короб 8718696402757

Нумератор — упаковок на внешний короб 4


EAN/UPC — короб 8718696402764

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4	28 мм	6,3 мм	64 мм	66 мм	65 мм	128 мм	50 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4

