

# PHILIPS

## Lighting



# MASTERColour CDM-R Elite

## MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [ E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	1 350x

Light Technical	
Kód barvy	930 [ CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 °
Technický vyzařovací úhel	37 °
Svítilivost (jmen.)	10300 cd
Popis paprsku	Široký [ Flood]
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	82 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	94 %
Jmenovitý světelný tok 4000 hod. (jmen.)	90 %
Průměrný počet lumenů	3800 lm

Barevná souřadnice X (jmen.)	0,443
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,402
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	70 lm/W
Index barevného podání (min.)	89
Index barevného podání (jmen.)	92
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	4400 lm

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	120 s
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	93 V
Napětí (min.)	79 V
Napětí (jmen.)	86 V

# MASTERColour CDM-R Elite

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min

## Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čirá (CL)
----------------	-----------

## Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh

## Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	300 °C
Teplota patice (max.)	200 °C


## Product Data

Úplný kód výrobku	871829124190400
Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
EAN/UPC – výrobek	8718291241904
Objednávací kód	24190400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	928109500630
Celková hmotnost (kus)	0,220 kg
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H-E27-95/125/40

## Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

## Rozměrové výkresy





CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

# MASTERCoulour CDM-R Elite

## Fotometrické údaje



## Životnost

