

PHILIPS

Lighting



HORTI

MASTER Agro 400W E40 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, optimoitu kasvuvalon valovirta ja valovirran pysyvyys.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	5000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	9500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	18000 h
Järjestelmän kuvaus	Ulkoinen sytytin (E)
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT / 2 000 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	57000 lm
Fotosynteettinen fotonivuo (PPF)	695 µmol/s
PPF-huolto 2000 h	96 %
PPF-huolto 5 000 h	90 %
PPF-huolto 10 000 h	84 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	520
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	415
Vastaava väriämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	132,5 lm/W
Värintoistoindeksi (suurin)	25
Värintoistoindeksi (nim.)	20
Käyttö ja sähkö tiedot	
Lampun syöttöjännite	230 V [230]
Teho (nimellinen) (min.)	430.0 W
Power (Rated) (Nom)	
Power (Rated) (Nom)	430.0 W
Lampun virta (EM) (nim.)	
Lampun virta (EM) (nim.)	3,9 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	2800 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	2 min
Käynnistysaika (suurin)	
Käynnistysaika (suurin)	10 s
Jännite (suurin)	
Jännite (suurin)	143 V
Jännite (min.)	
Jännite (min.)	113 V
Jännite (nim.)	
Jännite (nim.)	128 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	5 min
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	ei sov. [Ei sovellettavissa]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	22,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	473 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	450 °C


Kannan lämpötila (suurin)	250 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150070750515
Tilaustuotteen nimi	MASTER Agro 400W E40 1SL/12
EAN/UPC – tuote	8711500707505
Tilauuskoodi	70750515
Sähkönumero	4825572

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928144609201
Nettopaino (kappale)	0,192 kg
ILCOS Code	ST-400-H/E-E40

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Mittapiirros



SON Agro 400W E40

Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER Agro 400W E40 1SL/12	47 mm	83 mm	175 mm	278 mm	205 mm

Valonjakotiedot



Käyttöikä

