



# HORTI

## MASTER Agro 400W E40 1SL/12

Høytrykksnatrium med klar ytre kolbe optimert for vekstbelysning.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E40 [ E40]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [ Universell]
Levetid til 5 % lystap (nom.)	5000 h
Levetid til 20 % lystap (nom.)	9500 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	18000 h
Systembeskrivelse	Ekstern starter (E)
Teknisk belysning	
Fargekode	220 [ CCT av 2000 K]
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	57000 lm
Fotosyntetisk fotonstrøm (PPF)	695 $\mu\text{mol/s}$
PPF-vedlikehold 2000 t	96 %
PPF-vedlikehold 5000 t	90 %
PPF-vedlikehold 10 000 t	84 %
Fargepunkt X (nom.)	520
Fargepunkt Y (nom.)	415
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	132,5 lm/W
Fargegjengivelse (maks.)	25
Fargegjengivelse (nom)	20
Drift og elektrisk	
Forsyningsspenning, lyskilde	230 V [ 230]
Strøm (merkekapasitet) (min.)	430.0 W
Power (Rated) (Nom)	430.0 W

lyskildestrøm (EM) (nom.)	3,9 A
Forsyningsspenning, tenning (maks.)	198 V
Spenningsstopp tenning (maks.)	2800 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	2 min
Tenningstid (maks.)	10 s
Spenning (maks.)	143 V
Spenning (min.)	113 V
Spenning (nom.)	128 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	5 min

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar (CL)
Informasjon om lyskildefeste	finnes ikke [ -]

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	22,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	473 kWh

Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	450 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	250 °C

## Produktdata


Fullstendig produktkode	871150070750515
Produktnavn for bestilling	MASTER Agro 400W E40 1SL/12
EAN/UPC – produkt	8711500707505
Bestillingskode	70750515
El-nummer	3851290
Teller – antall per pakke	1

Teller – pakker per utvendige boks	12
Materialenr. (12NC)	928144609201
Nettovekt (stykk)	0.192 kg
ILCOS Code	ST-400-H/E-E40

## Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


## Målskisse



SON Agro 400W E40

Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER Agro 400W E40 1SL/12	47 mm	83 mm	175 mm	278 mm	205 mm

## Fotometriske data



## Levetid

