



# MASTER SON-T PIA Plus



## MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonym strumieniu świetlnym

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E40                                       |
| Pozycja robocza                         | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere                                    |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 36 000 h                                  |
| Dane techniczne oświetlenia             |                                           |
| Kod barwy                               | 220 [CCT of 2000K]                        |
| Strumień Świetlny                       | 33 000 lm                                 |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 0,535                                     |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 0,420                                     |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 2000 K                                    |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 125 lm/W                                  |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | -                                         |
| Długość łuku O (Nom)                    | 64 mm                                     |


| Eksploatacja i połączenie elektryczne     |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Zużycie energii                           | 264 W         |
| Napięcie (Nom)                            | 109 V         |
| Napięcie (Nom)                            | 109 V         |
| Układy sterowania i ściemnianie           |               |
| Z możliwością przyciemniania              | Tak           |
| Mechanika i korpus                        |               |
| Wykończenie żarówki                       | Przezroczyste |
| Kształt bańki                             | T46           |
| Certyfikaty i zastosowania                |               |
| Klasa Efektywności Energetycznej          | E             |
| Zawartość rtęci (Hg) (Max)                | 15,1 mg       |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 15,1 mg       |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 257 kWh       |

MASTER SON-T PIA Plus

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Numer Rejestracyjny EPREL    | 1436305                                 |
| Dane techniczne produktu     |                                         |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12    |
| Pełna nazwa produktu         | MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12 |
| Full EOC                     | 871150017987615                         |
| Kod zamówienia               | 17987615                                |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Materiał Nr (12NC)              | 928144709230  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8711500179876 |
| Numerator - Packs per outer box | 12            |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8711500182937 |

Rysunki techniczne




| Product                              | D (max) | O     | L      | C (max) |
|--------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12 | 48 mm   | 64 mm | 158 mm | 257 mm  |

Dane fotometryczne





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

