



MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Familie med høyeffektive damplamper med varm lysfarge til bruk i åpne armaturer

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	PG12-1 [PG12-1]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Levetid til 5 % lystap (nom.)	8000 h
Levetid til 20 % lystap (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Bruktid (nom.)	10000 h
ANSI-kode, HID	-
Systembeskrivelse	Høy spenning [200-250V (HV)]

Teknisk belysning	
Fargekode	825 [CCT av 2500 K]
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2300 lm
Fargebetegnelse	Gylden hvit
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	95 %
Lumenedlikehold 5000 t (nom.)	90 %
Fargepunkt X (nom.)	471
Fargepunkt Y (nom.)	409
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	44 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	83

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	53.0 W
Oppvarmingstid lyskildestrøm (maks.)	1,5 A
lyskildestrøm (EM) (nom.)	0,76 A

Spenningsstopp tenning (maks.)	5000 V
Forsyningsspenning, tenning (min.)	205 V
Spenning (maks.)	102 V
Spenning (min.)	82 V
Spenning (nom.)	92 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar (CL)
Lyspæremateriale	Mykt glass

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	B
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	7,6 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	58 kWh

Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	350 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	120 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150073403715
Produktnavn for bestilling	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
EAN/UPC – produkt	8711500734037

MASTER SDW-T


Bestillingskode	73403715
El-nummer	3851271
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	12
Materialenr. (12NC)	928153909227

Nettovekt (stykk)	0,048 kg
ILCOS Code	STH-50-H/E-PG12

Warnings and safety

- Bare til bruk med eget Philips-kontrollutstyr
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.



Målskisse



SDW-T 50W/825 PG12-1

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Fotometriske data



MASTER SDW-T

Levetid

