



SON-T

SON-T 1000W E40 1SL/4

Lámpara de sodio de alta presión con lamparita exterior tubular transparente

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E40 [E40]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	20.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Temperatura de color correlacionada	2000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	130 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	-
Longitud de arco O (nominal)	153 mm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	960,0 W
Voltaje (nominal)	100 V
Voltaje (nominal)	100 V
Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T65 [T 65 mm]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	23 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	1056 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SON-T 1000W E40 1SL/4
Nombre del producto completo	SON-T 1000W E40 1SL/4
Full EOC	871150018412245
Código del pedido	928154509228
N.º de material (12NC)	928154509228
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500184122
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8711500184139


SON-T

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4




Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

Lifetime



Life Expectancy Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

