



# Sodio estandar T

## SON-T 1000W E40 1SL/4

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico.

### Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	20.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	130 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Longitud de arco O (nom.)	153 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	960,0 W
Voltaje (nom.)	100 V
Voltaje (nom.)	100 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T65 [T 65 mm]


Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	23 mg
Consumo energético kWh/1000 h	1056 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	SON-T 1000W E40 1SL/4
Nombre completo del producto	SON-T 1000W E40 1SL/4
Full EOC	871150018412245
Código de pedido	18412245
Código 12NC	928154509228
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500184122
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8711500184139



# Sodio estandar T

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm



## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

## Sodio estandar T

