



SON-T

SON-T 1000W E40 1SL/4

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

Предупреждение и условия безопасности


- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	20 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [CCT of 2000K]
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	130 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Длина дуги, О (ном.)	153 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	960,0 Вт
Напряжение (ном.)	100 В
Напряжение (ном.)	100 В



Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T65
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	23 мг
Энергопотребление кВт·час/1000 ч	1056 кВт
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	SON-T 1000W E40 1SL/4
Полное название продукта	SON-T 1000W E40 1SL/4
Полный код продукта	871150018412245
Код заказа	928154509228
Материал № (12NC)	928154509228
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500184122
Нумератор — упаковок на внешний короб	4

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm



Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

Срок службы



Life Expectancy Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

SON-T

