



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Coordonnée chromatique X	0.530
Coordonnée chromatique Y	0.428
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	149 lm/W
Longueur d'arc O (nom.)	126 mm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	603 W
Tension (nom.)	110 V


Tension (nom.)	110 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T46
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	18.9 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	663 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Nom de produit complet	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
Code EOC	871150019742915
Code de commande	19742915
Code 12NC	928158409227
Code de commande local	SON/TPLUS600


Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500197429
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500197436

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 mm	126 mm	174.2 mm	279 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12




Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

