



HORTI

MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12

Høytrykksnatrium med klar ytre kolbe optimert for vekstbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40 [E40]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	20 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	220 [CCT of 2000K]
Kromatisk koordinat X (nom)	0,526
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,420
Korrelet fargetemperatur (nom)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	142 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	30
Buelengde O (nom.)	102 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	602,5 W
Spennning (nom.)	190 V
Spennning (nom.)	190 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T46 [T 46 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	42,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	663 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12
Fullstendig produktnavn	MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12
Full EOC	871150020307615
Bestillingskode	20307615
Materialenr. (12NC)	928159209227
Lokal bestillingskode	3851273
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500203076
SAP-teller – pakker per utvendige	12


EAN/UPC – boks	8711500203083
----------------	---------------

Målskisse




Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12	47 mm	102 mm	164 mm	279 mm	205 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12

