



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Gracias al diseño especial de la base de lámpara, MSR Gold™ MiniFastFit se puede sustituir en pocos segundos, lo que ayuda a garantizar el ocio ininterrumpido en la discoteca. Además, las innovadoras clavijas doradas garantizan una transferencia de corriente excelente que prolonga la vida útil de la lámpara y del portalámparas y, con ello reduce los costes de sustitución de lámparas. El tamaño compacto de las lámparas permite un manejo sencillo y diseños de luminarias compactos y pequeños, mientras que el arco muy corto proporciona una alta luminosidad percibida y alta intensidad de haz.

Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)		82 lm/W
Base de casquillo	PGJX36 [PGJX36]	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80	
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]	Operativos y eléctricos		
Aplicación principal	Entretenimiento	Power (Rated) (Nom)	1000.0 W	
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	900 h	Corriente de lámpara (nom.)	11,4 A	
Descripción del sistema	MiniFastFit	Voltaje de suministro de encendido (mín.)	198 V	
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación		
Código de color	- [Not Specified]	Regulable	SI	
Flujo lumínico (mín.)	74000 lm	Mecánicos y de carcasa		
Flujo lumínico (nom.)	82000 lm	Información base de casquillo	PGJX36	
Coordenada X de cromacidad (nom.)	0,321			
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	0,330			
Temperatura del color con correlación (nom.)	6000 K			

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	950 °C
Temperatura de pinzamiento (máx.)	500 °C


Datos de producto	
Código de producto completo	871829178508800
Nombre de producto del pedido	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC - Producto	8718291785088

Código de pedido	78508800
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	928171405115
Peso neto (pieza)	0,055 kg

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Plano de dimensiones



MSR GOLD 1000 MiniFastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L (max)	C (max)	F (max)	F (max)	F (min)
MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	26 mm	5,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

