



MSR GOLD

MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales	
Culot	PGJX36
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	900 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux	82'000 lm
Coordonnée chromatique X	0.321
Coordonnée chromatique Y	0.330
Température de couleur corrélée (nom.)	6000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Longueur d'arc O (nom.)	5.5 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	1'000.0 W
Courant lampe (nom.)	11.4 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4
Nom de produit complet	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4
Code EOC	871829178508800
Code de commande	78508800
Code 12NC	928171405115
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291785088
Conditionnement par carton	4

Codes EAN/UPC - Boîte	8718291785095
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold	26 mm	5.5	55 mm	57 mm	56	112 mm	36.5	36	35.3
1000		mm			mm		mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/4									

