



MSR

MSR 575/2 10H 1CT/4

Lampes MSR – des couleurs éclatantes et vivaces, en tout temps L'indice de rendu des couleurs élevé des lampes de la gamme MSR à embout simple permet de s'assurer que toutes les personnes du public profitent des véritables couleurs du décor, des accessoires de la scène, des acteurs et de leurs costumes (en fait, tout ce qui se trouve sur la scène peut apparaître vif et éclatant dans une qualité de lumière proche de celle de la lumière naturelle. Aussi, grâce au concept de lampe à embout simple, le luminaire capte la lumière de manière optimale et les différentes possibilités d'orientation permettent de s'assurer que la luminosité de la scène est exactement là où elle est nécessaire. En outre, les lampes MSR peuvent être utilisées dans n'importe quelle position pour une installation facile et pour des raisons pratiques.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Données du produit


Renseignements généraux	
Culot-Base	GX9.5 [GX9.5]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	1 000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	2
Flux lumineux	47 000 lm
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	302
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	320
Température de couleur proximale (nom.)	6990 K

Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	75 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	73
Longueur de l'arc O (nominal)	7,0 mm
Fonctionnement et électricité	
Consommation	575 W
Courant de la lampe (nom.)	6,75 A

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Données de produit	
Nom du produit de la commande	MSR 575/2 10H 1CT/4
Nom complet du produit	MSR 575/2 10H 1CT/4
Full EOC	871829122127200
Code de commande	287078


Numéro de matériau (12 N.C.)	928171605115
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8718291221272
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	8718291221289

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2	30 mm	7,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
10H 1CT/4		mm			mm			mm	

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MSR 575/2 10H 1CT/4

