



# MSR

## MSR 1200/2.1CT/3

Lampes MSR – des couleurs éclatantes et vivaces, en tout temps L'indice de rendu des couleurs élevé des lampes de la gamme MSR à embout simple permet de s'assurer que toutes les personnes du public profitent des véritables couleurs du décor, des accessoires de la scène, des acteurs et de leurs costumes (en fait, tout ce qui se trouve sur la scène peut apparaître vif et éclatant dans une qualité de lumière proche de celle de la lumière naturelle. Aussi, grâce au concept de lampe à embout simple, le luminaire capte la lumière de manière optimale et les différentes possibilités d'orientation permettent de s'assurer que la luminosité de la scène est exactement là où elle est nécessaire. En outre, les lampes MSR peuvent être utilisées dans n'importe quelle position pour une installation facile et pour des raisons pratiques.

### Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G22 [G22]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	800 h
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	2
Flux lumineux	104 000 lm
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	302
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	320
Température de couleur proximale (nom.)	7200 K


Efficacité lumineuse (nominale)	87 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85
Longueur de l'arc O (nominal)	10,0 mm
Fonctionnement et électricité	
Consommation	1 200 W
Courant de la lampe (nom.)	13,8 A
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

## Données de produit

Nom du produit de la commande	MSR 1200/2.1CT/3
Nom complet du produit	MSR 1200/2.1CT/3
Full EOC	872790091133600
Code de commande	245563
Numéro de matériau (12 N.C.)	928171805114


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8727900911336
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	3
EAN/CUP – Boîte	8727900911343

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200/2.1CT/3

