



Broadway MSR (Cold Strike)

MSR 1200/2.1CT/3

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике насладиться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G22 [G22]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	800 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Светоотдача	104 000 лм
Координата цветности X (ном.)	302
Координата цветности Y (ном.)	320
Коррелированная цветовая температура (ном.)	7200 К


Эффективность (номинальная) (ном.)	87 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	85
Длина дуги, О (ном.)	10,0 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	1 200 В
Ток лампы (ном.)	13,8 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Broadway MSR (Cold Strike)

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR 1200/2.1CT/3
Полное название продукта	MSR 1200/2.1CT/3
Полный код продукта	872790091133600
Код заказа	928171805114
Материал № (12NC)	928171805114


Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900911336
Нумератор — упаковок на внешний короб	3
EAN/UPC — короб	8727900911343

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200/2.1CT/3

