



Broadway Arkitektonisk MSD

MSD 1200 1CT/3

Det höga ljusutbytet och den optimala fyllningen för de enkelsidiga arkitektoniska MSD-lamporna ger en stråle med hög intensitet och utmärkt färgåtergivning. Ljuskällans kompakta båge ger effektiv styrning av strålen och hög intensitet. Perfekt för belysning av alla typer av arkitektur kvällstid.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information	
Socket	G22
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	2 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde	92 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	323
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	328
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	79 lm/W
Färgåtergivningsindex	73
Båglängd O (Nom)	14,0 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	1 200 W
Lampström (nom)	13,8 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSD 1200.1CT/3
Fullständigt produktnamn	MSD 1200 1CT/3
Full EOC	872790091135000
Beställningsnummer	91135000
Materialnummer (12NC)	928172005114
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900911350
Räknare – antal förpackningar per kartong	3

Broadway Arkitektonisk MSD


EAN/UPC - Hölje	8727900911367
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42,5	14,0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MSD 1200.1CT/3

