



MSD

MSD 150/2 1CT/4

MSD – la bonne lampe pour une scène en lumière Ces lampes compactes à embout simple permettent de capter la lumière de manière optimale et de contrôler le faisceau de manière précise, tout en fournissant des températures selon la couleur véritablement proche de la lumière naturelle. Tout cela permet de créer une merveilleuse luminosité sur scène et un divertissement vivace. Comme elles ont une longue durée de vie, elles permettent de minimiser le coût au moment de l'achat par un nombre inférieur de remplacements des lampes et des coûts réduits liés à la durée d'entretien.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.


Données du produit

Renseignements généraux		Longueur de l'arc O (nominal)	
Culot-Base	G12 [G12]	5,0 mm	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	3 000 h	Consommation	150 W
Données techniques sur l'éclairage		Courant de la lampe (nom.)	1,85 A
Code de couleur	2	Commandes et gradation	
Flux lumineux (min.)	9 450 lm	Intensité variable	Non
Flux lumineux	10 500 lm	Données de produit	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	287	Nom du produit de la commande	MSD 150/2. 1CT/4
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	301	Nom complet du produit	MSD 150/2 1CT/4
Température de couleur proximale (nom.)	8790 K	Full EOC	871869641598600
Efficacité lumineuse (nominale)	70 lm/W	Code de commande	261396
Indice de rendu des couleurs (IRC)	58		

Numéro de matériau (12 N.C.)	928172805115
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8718696415986
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4


EAN/CUP – Boîte	8718696415993
-----------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD 150/2. 1CT/4	20 mm	5,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSD 150/2. 1CT/4

