



Broadway MSD /2

MSD 150/2. 1CT/4

Эти одноцокольные компактные лампы обеспечивают оптимальный световой поток и позволяют точно управлять пучком света. Кроме того, их цветовая температура аналогична цветовой температуре дневного света, что позволяет создавать яркое сценическое освещение и эффективно освещать развлекательные площадки. Поскольку лампы отличаются длительным сроком службы, они помогают свести к минимуму стоимость владения.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	G12 [G12]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	3 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Световой поток (мин.)	9 450 лм
Светоотдача	10 500 лм
Координата цветности X (ном.)	287
Координата цветности Y (ном.)	301
Коррелированная цветовая температура (ном.)	8790 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	70 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	58

Длина дуги, О (ном.)	5,0 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	150 В
Ток лампы (ном.)	1,85 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSD 150/2. 1CT/4
Полное название продукта	MSD 150/2. 1CT/4
Полный код продукта	871869641598600
Код заказа	928172805115
Материал № (12NC)	928172805115
Нумератор — количество на упаковку	1

Broadway MSD /2


EAN/UPC — продукт/короб	8718696415986
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718696415993

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD 150/2. 1CT/4	20 mm	5,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSD 150/2. 1CT/4

