



MSR Short Arc

MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3

Hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	PGJ50 [PGJ50]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom (min.)	87'000 lm
Lichtstrom	93'000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	318
Farbkoordinate Y (nom.)	327
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	78 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Bogenlänge O (Nom)	5.5 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	1'200 W


Lampenstrom (Nom)	15 A
-------------------	------

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3
Gesamt-Produktcode	872790092602600
Bestellcode	92602600
Material-Nr. (12NC)	928174605114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900926026
Zähler - Pakete pro Außenkarton	3
EAN Umverpackung	8727900926033

MSR Short Arc

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	26.1 mm	5.5 mm	44 mm	46 mm	45 mm	109 mm

