

Broadway MSR SA (Arco corto)

MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3

El arco corto de la lámpara y su diseño compacto ayudan a garantizar una luminaria compacta que proporcione una alta intensidad de haz, mientras que las excelentes características de reproducción del color ayudan a garantizar colores óptimos en el escenario. La tecnología P3 altamente innovadora desarrollada por Philips permite utilizar las lámparas MSR Short Arc a temperaturas más altas en cualquier posición de funcionamiento. ¿El resultado? Vida útil más prolongada, menos fallos prematuros y un rendimiento muy uniforme durante toda la vida útil de la lámpara

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	PGJ50 [PGJ50]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]
Aplicación principal	Entretenimiento
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	750 h
Descripción del sistema	SA/SE

Datos técnicos de la luz	
Código de color	- [Not Specified]
Flujo lumínico (mín.)	87000 lm
Flujo lumínico (nom.)	93000 lm
Coordenada X de cromacidad (nom.)	318
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	327
Temperatura del color con correlación (nom.)	6000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	78 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	1200 W
Corriente de lámpara (nom.)	15 A
Voltaje de suministro de encendido (mín.)	207 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	na [-]

Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	950 °C
Temperatura de pinzamiento (máx.)	500 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	872790092602600
Nombre de producto del pedido	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3

Broadway MSR SA (Arco corto)


EAN/UPC - Producto	8727900926026
Código de pedido	92602600
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	3

N.º de material (12NC)	928174605114
Peso neto (pieza)	0,107 kg

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Plano de dimensiones



MSR GOLD 1200 SA/SE

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	26,1 mm	5,5 mm	44 mm	46 mm	45 mm	109 mm

