



MSR GOLD

MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4

Pour optimiser la durée de vie totale des lampes à double culot MSR Gold™ SA, les embouts sont plaqués or. Cela renforce la protection contre la chaleur et réduit à leur minimum les défaillances prématurées de la lampe et du support de lampe, tout en garantissant des performances constantes dans la durée. En outre, la technologie P3 conçue par Philips, hautement innovante, permet d'utiliser la lampe à des températures plus élevées, ce qui garantit une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité.

Mises en garde et sécurité

- Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramasser les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Longueur d'arc O (nom.)	
Culot	SFC10-4 [SFC10-4]	4,0 mm	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h	Consommation électrique	700 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	11,5 A
Code couleur	- [Not Specified]	Commandes et gradation	
Flux lumineux	48.000 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Coordonnée chromatique X	299	Données du produit	
Coordonnée chromatique Y	320	Nom du produit de la commande	MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4
Température de couleur corrélée (nom.)	7500 K	Nom de produit complet	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	62 lm/W	Code EOC	871829122123400
Efficacité lumineuse (nominale)	69 lm/W	Code de commande	22123400
Indice de rendu de couleur (IRC)	73	Code 12NC	928174705115

MSR GOLD

Code de commande local	MSR700GOLDSA2DE
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291221234
Conditionnement par carton	4


Codes EAN/UPC – Boîte	8718291221241
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4	19 mm	4,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4

