



MSR Gold™ SA Double Ended

MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4

Lampes SA MSR Gold™ – pour un rendement prolongé Pour optimiser la durée de vie totale des lampes SA MSR Gold™ à double embout, les embouts sont plaqués or. Cela fournit une protection supérieure contre la chaleur et réduit par conséquent les pannes prématurées de la lampe et du support de la lampe, tout en assurant un rendement uniforme prolongé. En outre, la technologie P3 hautement innovante, élaborée par Philips, permet d'utiliser la lampe à des températures supérieures, ce qui prolonge encore la durée d'utilisation et le maintien d'un flux lumineux de haute qualité.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Données du produit


Renseignements généraux		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot-Base	SFC10-4 [SFC10-4]	Indice de rendu des couleurs (IRC)	73
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Longueur de l'arc O (nominal)	4,0 mm
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	750 h	Fonctionnement et électricité	
Données techniques sur l'éclairage		Consommation	700 W
Code de couleur	- [Not Specified]	Courant de la lampe (nom.)	11,5 A
Flux lumineux	48 000 lm	Commandes et gradation	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	299	Intensité variable	Non
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	320		
Température de couleur proximale (nom.)	7500 K		
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	62 lm/W		

MSR Gold™ SA Double Ended

Données de produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4
Nom complet du produit	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4
Full EOC	871829122123400
Code de commande	287136
Numéro de matériau (12 N.C.)	928174705115


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8718291221234
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	8718291221241

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4	19 mm	4,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4

